




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블
AVDAA031--S0020A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치		yes; (VDR)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		나사 라벨링을 위한 패널
비고		
포장당		1 갯수

E11238



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블


AVDAA031--S0020A03

전기적 연결


케이블: 20 m, PVC, 흑색, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: PUR



연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
GN/YE = 청색
 녹색/황색