
E11246

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB050PLS0005E05



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC
최대 전류 부하 합계	[A]	5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	498,2
크기	[mm]	24 x 24 x 50
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		TPU
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: TPU




E11246

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB050PLS0005E05

연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
WH =	흰색