


E11248



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA050MSS0005H04



어플리케이션

특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압 [V] < 300 AC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

무게 [g] 165,2

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

비고

포장당 1 갯수

E11248



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA050MSS0005H04

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색