


E11250



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGA050MSS0005H04



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 300 AC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

315,8

크기

[mm]

14,5 x 14,5 x 42,5

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

E11250



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGA050MSS0005H04

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", 일자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색