



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH050MSS0002H05

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 30 AC / < 36 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

크기

[mm]

15 x 15 x 42

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

E11253



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTGH050MSS0002H05

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
WH =	흰색
YE =	황색