


E11255



전선 연결된 플러그
SSTGF040MSSFKPG



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 DC
출력		
전기적 디자인		PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	11,2
크기	[mm]	12 x 12 x 50
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11255



전선 연결된 플러그

SSTGF040MSSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: 0,14...0,5 mm²; 케이블 피복: Ø 3,5...5 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

