


E11273



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGR040PLS0002H



어플리케이션		
특수성(시스템)		할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	9,6...30 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67; IP 69K
기계적 데이터		
무게	[g]	106,5
크기	[mm]	30 x 30 x 68
재질		Hytrel G-4774
모듈형 본체 재질		Hytrel G-4774
너트 재질		Hytrel G-4774
비고		
포장당		1 갯수

E11273



소켓을 보유한 접속 케이블


AD0GR040PLS0002H

전기적 연결


케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색; 4 x 0,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Bajonett, 일자형; 성형체: Hytrel G-4774; 잠금: Hytrel G-4774



연결부



BK = 코어 색상 :
GN = 흑색
VT = 녹색
YE = 보라색
 황색