


E11274



접속 케이블

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



어플리케이션	
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음
디자인	프로그래밍 유닛과 통신용 PP2000
전기적 데이터	
동작 전압	[V] 9,6...30 DC
작동 조건	
주변온도	[°C] -40...85
보호등급	IP 67; (소켓을 보유한 접속 케이블: IP 67 / IP 69K)
기계적 데이터	
무게	[g] 131
모듈형 본체 재질	PA / Hytrel G-4774
비고	
포장당	1 갯수

E11274



접속 케이블


VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6 mm; 4 x 0,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Bajonett, 7자형; 성형체: Hytrel G-4774



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA



연결부

