


## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH040MSS0003H04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC077

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 어플리케이션

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                   |

## 전기적 데이터

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 동작 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|-----------|---------------------|

## 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...90 |
| 보호등급      | IP 68    |

## 기계적 데이터

|           |              |
|-----------|--------------|
| 크기 [mm]   | 15 x 15 x 48 |
| 재질        | TPU          |
| 모듈형 본체 재질 | TPU          |
| 너트 재질     | 황동, 니켈도금함    |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

# E11282



## 플러그를 보유한 접속 케이블


ASTGH040MSS0003H04

### 전기적 연결

케이블: 3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



### 연결부

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |         |
|------|---------|
|      | 코어 색상 : |
| BK = | 흑색      |
| BN = | 갈색      |
| BU = | 청색      |
| WH = | 흰색      |