




어댑터 플러그

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 250 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	22,6
마운팅 스레드		M20
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

케이블: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함



E11293



어댑터 플러그

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색