


플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH030VAS0001A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC076

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------	---------------------

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...70
보호등급	IP 67

기계적 데이터

크기 [mm]	15 x 15 x 41,5
재질	PVC
모듈형 본체 재질	PVC
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E11296



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTGH030VAS0001A03

전기적 연결

케이블: 1 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



연결부

1	BN
3	BU
4	BK

BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
 청색