




접속 케이블


VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션	
특수성(시스템)	할로젠 함유되지 않음
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	< 250 AC / < 300 DC
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 68
기계적 데이터	
재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	황동, 니켈도금함
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결 - 플러그	

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



E11299




접속 케이블

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

