


E11310



보강 브라켓
MOUNTING PLATE IND



작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
기계적 데이터		
무게	[g]	17
크기	[mm]	1 x 39,5 x 17,5
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
액세서리		
구성 부품		소켓 헤드 나사: 2 x M5 x 35 워셔: 2
비고		
포장당		1 갯수