


E11315



어댑터 플러그

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 125 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	27,3
크기	[mm]	18 x 18 x 19
마운팅 스레드		M20
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11315



어댑터 플러그


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

전기적 연결

케이블: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: ...0,6 Nm; 나사 M20 조임 토크: ...2 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
WH =	흰색
YE =	황색