

# E11318




## 접속 케이블

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11353

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



### 전기적 데이터

|        |     |            |
|--------|-----|------------|
| 동작 전압  | [V] | 10...30 DC |
| 보호 클래스 |     | III        |

### 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
| 보호등급 |      | IP 68    |

### 기계적 데이터

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 재질        |  | TPU       |
| 모듈형 본체 재질 |  | TPU       |
| 너트 재질     |  | 황동, 니켈도금함 |

### 비고

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 포장당 |  | 1 갯수 |
|-----|--|------|

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



# E11318




## 접속 케이블

VDOGF030MSS0005B03STGF030MSS

### 전기적 연결

케이블: 5 m, TPU, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm

