




접속 케이블

VDOGF030MSS0005H03STGF030MSS



|              |      |                          |
|--------------|------|--------------------------|
| 어플리케이션       |      |                          |
| 특수성(시스템)     |      | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
| 실리콘을 사용하지 않음 |      | yes                      |
| 전기적 데이터      |      |                          |
| 동작 전압        | [V]  | < 60 AC / < 75 DC        |
| 보호 클래스       |      | III                      |
| 최대 전류 부하 합계  | [A]  | 3                        |
| 작동 조건        |      |                          |
| 주변온도         | [°C] | -25...85                 |
| 보호등급         |      | IP 68                    |
| 기계적 데이터      |      |                          |
| 재질           |      | PUR                      |
| 모듈형 본체 재질    |      | PUR                      |
| 너트 재질        |      | 황동, 니켈도금함                |
| 비고           |      |                          |
| 포장당          |      | 1 갯수                     |

# E11323



## 접속 케이블

VDOGF030MSS0005H03STGF030MSS

### 전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



### 전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm

