


접속 케이블

VDOAF030MSS0005H03STGF030MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 60 AC / < 75 DC

보호 클래스

III

최대 전류 부하 합계

[A]

3

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...85

보호등급

IP 68

기계적 데이터

재질

PUR

모듈형 본체 재질

PUR

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

E11328



접속 케이블

VDOAF030MSS0005H03STGF030MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm

