


E12405



Y 접속 케이블

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A 입력 케이블 회색
C - B octavis 케이블 흑색



어플리케이션

특수성(시스템) 할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...30 DC
최대 전류 부하 합계 [A] 4

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90
보호등급 IP 67

기계적 데이터

무게 [g] 65
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 황동, 니켈도금함
포트 스플리터 박스 수 2

비고

포장당 1 갯수

E12405




Y 접속 케이블

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS


전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,25 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



E12405




Y 접속 케이블

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

전기적 연결 - \$Stecker

연결부



전기적 연결 - 소켓

케이블: 0,25 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

커넥터: 2 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

