


E12422



이더넷 접속 케이블

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블

디자인

이더넷 케이블, D 코드화

전기적 데이터

동작 전압 [V]

< 50 AC / < 60 DC

보호 클래스

III

최대 전류 부하 합계 [A]

4

작동 조건

주변온도 [°C]

-20...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게 [g]

66,1

크기 [mm]

15 x 15 x 47,3

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

아연 주조합, 니켈도금합

비고

포장당

1 갯수

이더넷 접속 케이블

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합; 접촉점: 금으로 도금합; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



전기적 연결

케이블: 0,5 m, PVC, 녹색, screen됨; 4 x 0,34 mm²

연결부



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합; 접촉점: 금으로 도금합; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨

