


E12436



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH080MSS0002H08



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	133
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함


비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 흑색, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm





플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH080MSS0002H08

연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상

코어 색상 :

BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
PK =	분홍색
OG =	주황색
VT =	보라색
WH =	흰색