


E12437



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH080MSS0005H08



전기적 데이터

동작 전압 [V] < 30 AC / < 36 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...80

보호등급 IP 67

기계적 데이터

무게 [g] 313,7

재질 PUR

모듈형 본체 재질 PUR

너트 재질 황동, 니켈도금함

비고


포장당 1 갯수

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



E12437



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH080MSS0005H08

연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

DIN EN 60947-5-2가 준수된 색상

코어 색상 :

BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GY =	회색
PK =	분홍색
OG =	주황색
VT =	보라색
WH =	흰색