




접속 케이블

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 30 AC / < 36 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	110,1
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함 / TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수




접속 케이블

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR, 흑색, Ø 4,8 mm, screen됨; 5 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨

