


E12460



접속 케이블


ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



어플리케이션	
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
전기적 데이터	
동작 전압 [M]	< 30 AC / < 36 DC
작동 조건	
주변온도 [°C]	-20...90
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
무게 [g]	111,4
모듈형 본체 재질	황동, 니켈도금함 / TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함
비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M23, 일자형; 성형체: 황동, 니켈도금함; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접속점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



E12460




접속 케이블

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR, 흑색, Ø 6 mm, screen됨; 8 x 0,25 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 흑색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨

