


Y 스플리터

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 60 DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	23,9
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합
커넥터 타입		M12

비고

포장당	1 갯수
-----	------




Y 스플리터

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

