

E12496



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGD040ZDS0010H04



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
디자인		파워 케이블, T 코드화됨
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	12
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	1093,5
크기	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
재질		PP
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E12496



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGD040ZDS0010H04

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 흑색, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: T; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합; 접촉점: 금으로 도금합



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색