


전선연결이 가능한 소켓

SDOGD040ZDSFKP



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
디자인	파워 케이블, T 코드화됨
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 DC
최대 전류 부하 합계 [A]	12; (1.5 mm ² 절연도체를 사용한 경우)

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...85
보호등급	IP 67

기계적 데이터

무게 [g]	29
모듈형 본체 재질	PA
너트 재질	아연 주조합
씰링 재질	NBR

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12499



전선연결이 가능한 소켓


SDOGD040ZDSFKP

전기적 연결

스크류 터미널: 0,75...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 8...10 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: T; 성형체: PA; 잠금: 아연 주조합; 실링: NBR; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,4 Nm



연결부

