


E12502



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH120ZDS0005H12



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC/DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	1,5

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	326
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12502



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH120ZDS0005H12

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



연결부

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
GY/PK =	회색/핑크
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색
RD/BU =	적색/청색