


E12508



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN



어플리케이션	
어플리케이션	NAMUR
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	< 15 DC
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
무게 [g]	52
재질	TPU; PUR
모듈형 본체 재질	TPU / PUR
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)
액세서리	
구성 부품	나사 라벨링을 위한 패널
비고	
비고	영역 0, 그룹 IIB 또는 IIC에서 사용하기 위하여 사용 자는 소켓에서 집중적인 정전기 축적을 피해야합니다.
포장당	1 갯수

E12508




밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU / PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)



전기적 연결

케이블: 0,3 m, PVC, 청색, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU / PUR; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L)

