


# E12511



## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGN040ZDS0005L04



### 어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
디자인	이더넷 케이블, D 코드화

### 전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계 [A]	4

### 작동 조건

주변온도 [°C]	-40...70
보호등급	IP 67

### 기계적 데이터

무게 [g]	349,2
크기 [mm]	15 x 15 x 47,3
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	아연 주조합, 니켈도금함

### 비고

포장당	1 갯수
-----	------

# E12511



## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGN040ZDS0005L04

### 전기적 연결


케이블: 5 m, PVC, 녹색, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: D; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨



### 연결부



BU =           코어 색상 :  
                  청색  
OG =           주황색  
WH =           흰색  
YE =           황색