


E12514



Ethernet RJ45 커넥터

RJ45-Steckverbinder



작동 조건

주변온도	[°C]	-10...60
보호등급		IP 20

기계적 데이터

무게	[g]	10,4
----	-----	------

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

절연변위 터미널: 0,34 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x RJ45, 일자형



E12514



Ethernet RJ45 커넥터

RJ45-Steckverbinder

연결부

