


E12529



Y 스플리터

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



| 어플리케이션 | |
|-----------------|--------------------------|
| 특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes |
| 전기적 데이터 | |
| 동작 전압 [V] | 60 AC/DC |
| 보호 클래스 | II |
| 최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
| 작동 조건 | |
| 주변온도 [°C] | -25...85 |
| 보호등급 | IP 68 |
| 기계적 데이터 | |
| 무게 [g] | 37,1 |
| 재질 | PUR 흑색 |
| 모듈형 본체 재질 | PUR, 할로겐 함유되지 않음 |
| 비고 | |
| 포장당 | 1 갯수 |

E12529




Y 스플리터


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12; 코딩: A; 성형체: PUR, 할로겐 함유되지 않음; 접촉점: 금으로 도금함



연결부



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PUR, 할로겐 함유되지 않음; 접촉점: 금으로 도금함

