


자기자장

MAGNET M3.2 HARD FERRITE



작동 조건

주변온도	[°C]	-40...250
------	------	-----------

기계적 데이터

무게	[g]	4
크기	[mm]	Ø 13 / L = 4
재질		경질 페라이트 (hard ferrite) HF 24/23
자기장 강도	[mT]	85

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------