


자기자장

MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE



작동 조건

주변온도	[°C]	-40...80
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	3
크기	[mm]	Ø 12 / L = 3
재질		네오디뮴 (neodymium)
자기장 강도	[mT]	250

비고

포장당	1 갯수
-----	------