


# E12540



## 자기자장

MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6



작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...80
기계적 데이터		
무게	[g]	8,9
크기	[mm]	M6 / L = 33,5
스레드 지정		M6
재질		네오디뮴 (neodymium) 아연 도금
비고		
포장당		1 갯수