


E12548



Y 접속 케이블

YDOGS030PLS0005H03



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	8...32 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
주변 온도 (이동)	[°C]	-20...85
보호등급		IP 67; (연결 커넥터 플러그 인)

기계적 데이터

무게	[g]	277,799
크기	[mm]	24 x 24 x 54
재질		PA
포트 스플리터 박스 수		2
적합한 연결사슬		yes
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 5 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12548



Y 접속 케이블

YDOGS030PLS0005H03

전기적 연결 - 1-2-3

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 4-5-6

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x DEUTSCH 커넥터, 일자형; 접촉점: 니켈도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
RD = 갈색
 적색