


E12556



접속 케이블

VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	12...24 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
주변 온도 (이동)	[°C]	-30...70
보호등급		IP 67; (연결 커넥터 플러그 인)

기계적 데이터

무게	[g]	119
모듈형 본체 재질		PA

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E12556



접속 케이블


VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS

전기적 연결

케이블: 1 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 6,4 mm; 꼬임; 2 x 0,50 mm² (28 x 0,15 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x DEUTSCH 커넥터, 일자형; 성형체: PA; 접촉점: 니켈도금함



연결부

