


E12566



AMP 커넥터를 가진 접속 케이블

ADOGX060--A005E06



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	12...24 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...100
주변 온도 (이동)	[°C]	-40...100
보호등급		IP 67; (연결 커넥터 플러그 인)
기계적 데이터		
무게	[g]	576,5
재질		PBT
비고		
포장당		1 갯수

E12566



AMP 커넥터를 가진 접속 케이블


ADOGX060--A005E06

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

연결부



BN = 코어 색상 :
RD = 갈색
WH = 적색
 흰색

커넥터: 1 x AMP 커넥터, 일자형; 접촉점: 니켈도금함