


E12570



어댑터 소켓

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O 링

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	38,9
마운팅 스레드		PG 9
재질		아연 주조합
모듈형 본체 재질		아연 주조합

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 아연 주조합




E12570



어댑터 소켓

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색