


E12582



배선가능한 AMP 소켓
SDOGV060--AFKCR



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	12...24 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...100
주변 온도 (이동)	[°C]	-40...100
보호등급		IP 67; (연결 커넥터 플러그 인)
기계적 데이터		
무게	[g]	14
크기	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
재질		소켓 하우징: PBT; 접촉점: 주석도금합
액세서리		
구성 부품		커버 플러그: 6
		개별 코어의 실패: 2 x 0,5 mm²
		개별 코어의 실패: 4 x 2,5 mm²
		크림프 (Crimp) 접점: 6
전기적 연결		
터미널: 2 x 0,5 mm²		

E12582




배선가능한 AMP 소켓
SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

연결부



커넥터: 1 x AMP 커넥터, 일자형; 접촉점: 주석도금함