


E12613



접속 케이블

ASTGH030MSS00,5H03



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 50 AC/DC
보호 클래스		II
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
주변 온도 (이동)	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65

기계적 데이터

무게	[g]	30,5
재질		하우징: TPU 주황색; 마디가 있는너트: 황동에 니켈 도금
조임 토크	[Nm]	0,6...1,5

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12613



접속 케이블

ASTGH030MSS00,5H03


전기적 연결



전기적 연결

케이블: 0,5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결

