


E12641



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGX050MSS0002H05



어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
디자인	파워 케이블, L-코드화됨

전기적 데이터

동작 전압	[V]	63 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	16

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	458,9
크기	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
재질		PP
모듈형 본체 재질		TPE
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E12641



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGX050MSS0002H05

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 흑색, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: TPE; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY