


E12654



접속 케이블

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
디자인		파워 케이블, L-코드화됨
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	64 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	16
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	470,1
재질		PP
모듈형 본체 재질		TPE
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

접속 케이블

VDOGX050MSS0002H05STGH005MSS

전기적 연결

케이블: 2,0 m, PUR, 흑색, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: TPE; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 2

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: TPE; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함

