


접속 케이블

VDOAX050MSS0005H05STAH005MSS



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

디자인

파워 케이블, L-코드화됨

전기적 데이터

동작 전압

[V]

64 DC

최대 전류 부하 합계

[A]

16

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

1105,7

재질

PP

모듈형 본체 재질

TPE

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

접속 케이블

VDOAX050MSS0005H05STAH005MSS

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: L; 성형체: TPE; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결 - 2

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: L; 성형체: TPE; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함

