


E12673



전선 연결된 플러그

SSTGX050ZDSFKPG



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
디자인		L-코드화됨
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 63 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	16
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	43,05
크기	[mm]	Ø 25 / L = 76
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E12673



전선 연결된 플러그

SSTGX050ZDSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: 1,5...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 8...13 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: L; 성형체: PA; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

