


E12724



밸브 액추에이터용 타겟 펍
PUCK 65MM BASIC



어플리케이션	
디자인	기체 역학적인 동력이나 손으로 작동하는 밸브에 의한 기계적인 인터페이스를 위한 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
기계적 데이터	
무게 [g]	79,8
타겟 펍 직경 [mm]	65,6
홀 (hole) 스페이싱 [mm]	80
밸브 드라이브 축 높이 [mm]	30
재질	타겟 펍: PA 6 흑색; 금속부: 스텐레스; 위치 표시기: PA 6 황색
조임 토크 [Nm]	2,5...3
액세서리	
구성 부품	반원형 헤드 나사: 1 x M6 x 25, 스텐레스 EN ISO 7380-2:2011

E12724



밸브 액추에이터용 타겟 픽
PUCK 65MM BASIC

비고

포장당

1 갯수