E12063

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치		프리-휠링 (free-wheeling) 다이오드
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	44
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		나사
		라벨링을 위한 패널

E12063

밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

비고

포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결

케이블: 6 m, PUR / PVC, 할로겐 함유되지 않음; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 황동에 니켈 도금