


밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[M]

< 24 AC/DC

과 전압 제어장치

프리-휠링 (free-wheeling) 다이오드

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 67

기계적 데이터

무게

[g]

400

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

작동

1 x LED, 녹색

액세서리

구성 부품

나사

라벨링을 위한 패널



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블


STGH050MSS0008B03VDAA041--S

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



전기적 연결

케이블: 8 m, PUR / PVC, 할로겐 함유되지 않음; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 A DIN, 7자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 황동에 니켈 도금

