


E12068



밸브 플러그를 가진 Y 접퍼

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

단종제품



| 어플리케이션    |      |             |
|-----------|------|-------------|
| 특수성(시스템)  |      | 할로겐 함유되지 않음 |
| 전기적 데이터   |      |             |
| 동작 전압     | [V]  | 10...30 DC  |
| 과 전압 제어장치 |      | yes; (VDR)  |
| 작동 조건     |      |             |
| 주변온도      | [°C] | -25...90    |
| 보호등급      |      | IP 65       |
| 기계적 데이터   |      |             |
| 무게        | [g]  | 350,2       |
| 재질        |      | TPU         |
| 모듈형 본체 재질 |      | TPU         |
| 너트 재질     |      | 황동, 니켈도금함   |


# E12068




## 밸브 플러그를 가진 Y 점퍼

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

| 디스플레이 / 작동 요소 |            |             |
|---------------|------------|-------------|
| 디스플레이         | 스위칭 상태     | 2 x LED, 황색 |
| 액세서리          |            |             |
| 구성 부품         | 나사         |             |
|               | 라벨링을 위한 패넬 |             |
| 비고            |            |             |
| 포장당           | 1 갯수       |             |
| 전기적 연결 - 플러그  |            |             |
| 연결부           |            |             |



커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



# E12068



## 밸브 플러그를 가진 Y 접퍼

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

### 전기적 연결

케이블: 3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x 밸브 타입 A DIN, ㄱ자형; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함

