


E12215



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGA050MSS0006C04



어플리케이션	
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
실리콘을 사용하지 않음	yes
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	< 30 AC / < 36 DC
보호 클래스	II
최대 전류 부하 합계 [A]	4
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 68
기계적 데이터	
무게 [g]	378,8
크기 [mm]	38 x 15 x 31
재질	하우징: TPU 흑색
너트 재질	황동, 니켈도금함
비고	
비고	CAN-Bus 종료 저항 (120 Ω)은 M12 커넥터에 통합되어 있습니다.
포장당	1 갯수

E12215



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTGA050MSS0006C04

전기적 연결


케이블: 6 m, PVC, 할로겐 함유되지 않음, 보라색, Ø 6,7 mm, screen됨; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속되지 않음



연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BU =	청색
RD =	적색
WH =	흰색
screen =	화면