





이더넷 접속 케이블

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블	
디자인	이더넷 케이블, D 코드화	
어플리케이션	십자 모형으로 배치된 패치 케이블(patch cable); 패치 케이블(Patch cable)	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급	IP 67; IP 42; (M12 플러그 / RJ45 플러그)	
기계적 데이터		
무게	[g]	167,2
재질	PUR / PC	
모듈형 본체 재질	PUR / PC	
너트 재질	아연 주조합, 니켈도금함	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - 플러그 M12		

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: D; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금함; 접속점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm




이더넷 접속 케이블

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, 녹색, Ø 6,2 mm, screen됨; 4 x 0,38 mm²

연결부



전기적 연결 - 플러그 RJ45

커넥터: 1 x RJ45, 일자형; 성형체: PC

